



47231606

**S.1/B.x - tom. Schuko obturad., antrc mt**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Materiais**

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm

**Ligações**

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conectividade**

Tipo de ligações	Ligaçao por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Sim
Índice de proteção IP	IP20

**Textos**

Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

**Adequado para**

Berker S.x/B.x	
----------------	--

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHS	Sim