



47231606

**Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, S.1/B.3/B.7, antracit mat**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Materijali**

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

**Veza**

Vrsta priključka/utikača Priključna klema

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Povezivost**

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Identifikacija**

Sa otiskom Ne

**Tekst**

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

**Pogodno za**

S.x/B.x

**Održivost**

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da