



47231909

WCD RA, verhoogd aanraakv., steek, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Breedte 71 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Geschikt voor

S.x/B.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja