



47231909

Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Stezaljka utikača

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Zaštita Poboļšana zaštita od kontakta

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Berker S.x/B.x

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da