




47236089



Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Polarna bijela
RAL kod 9010
Obrada površine Baršunasto/pliš
Materijal Duroplastika
Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm
Širina 71 mm
Broj jedinica 1
Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm
Ugrađena dubina 32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klema
Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm²

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza
Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO
Rotirani centralni umetak Ne
Sa zglobnim poklopcem Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne
Sa signalnom lampom Ne
Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da
Otpornost na udarce IK IK02
Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne
Sa funkcijskom rasvjete Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Q.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da