



47431909

S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Liczba jednostek	1
Zakres głębokości wbudowania	32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
------------------	----------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

Berker B.x	
------------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak