




47431606

Utičnica, SCHUKO, S.1/B.3/B.7, antracit mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Mat

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Stezaljka utikača

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Berker S.x/B.x

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da