




47431606

### Розетка з з/к, антрацит, 16A/250В В.х

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

##### Напруга

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 250 V |
|--------------------|-------|

##### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 7021 |
|---------|------|

##### Розміри

|        |       |
|--------|-------|
| Висота | 71 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 71 mm |
|--------|-------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість одиниць | 1 |
|-------------------|---|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Вбудована глибина | 32 mm |
|-------------------|-------|

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

##### Сумісний із

|                |  |
|----------------|--|
| Berker S.x/B.x |  |
|----------------|--|

##### Sustainability

|              |     |
|--------------|-----|
| Без галогену | Yes |
|--------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|