




47518989

B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z pokrywą białą

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Liczba jednostek 1

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukiem

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak