




47518989

Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Veza

Vrsta priključka/utikača Stezaljka utikača

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući poklopac

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Sa otiskom

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Berker S.x/B.x

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da