



47518989

Розетка з з/к з кришкою, пол.білизна, 16A/250В S.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка

Безпека

З посиленим захистом від контакту Ні

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток З написом

Захист Без посиленого захисту контакту

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так