



47428989

S.1 Gniazdo SCHUKO komplet biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Wymiary

Wysokość 80,50 mm

Szerokość 80,50 mm

Liczba jednostek 1

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Ochrona Bez zwiększonej ochrony styków

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak