



47238989

S.1/B.x - tom. Schuko obturad., branco

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Materiais

Cor Branco
Código RAL 9010
Material Duroplastic
Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 71 mm
Largura 71 mm
Número de unidades 1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm
Profundidade da montagem 32 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe
Tipo de montagem Montagem por parafuso
Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO
Inserção central com rotação Não
Com tampa articulada Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não
Com lâmpada de sinalização Não
Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Com proteção contra contacto Sim
Índice de proteção IP IP20

Identificação

Com impressão Não

Texto

Proteção Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
Conformidade RoHs Sim