




47238989

Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Polarna bijela
RAL kod 9010
Materijal Duroplastika
Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm
Širina 71 mm
Broj jedinica 1
Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm
Ugrađena dubina 32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Stezaljka utikača

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza
Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO
Rotirani centralni umetak Ne
Sa zglobnim poklopcem Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne
Sa signalnom lampom Ne
Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da
Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa
Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Berker S.x/B.x

Održivost

Bez halogena Da
Usklađeno sa RoHS Da