



47238989

Розетка з з/к, зах.контактів, пол.білизна, 16A/250V S.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Матеріал Дюропласт

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

3 відкидною кришкою Ні

3 круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

3 сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

З посиленим захистом від контакту Так

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Захист Покращений захист контактів

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так