




533036

one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 16 AX (200W LED (SBL))

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Materiały

Materiał Metal
Tworzywo sztuczne

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 71 x 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika 1-biegunowy/zmienny

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak