




533036

Přepínač střídavý, řazení 6, 16AX

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 AX (200W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Materiál

Materiál Kov
Umělá hmota

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchytkou

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK07

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Texty

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Způsob zapojení Spínač/přepínač

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano