



47733515



Presa SCHUKO tripla orizz. con coperchio Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 76 mm

Larghezza 218 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

Numero di moduli

Numero di moduli 3

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Identificazione

Con stampa No

Testo

Custodia	Scatola completa
Cablaggio	Inserti con cablaggio passante
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si