



47733515



**WCD 3-v hor. met behuizing, berker W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Grijs  
RAL-code 7011  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 76 mm  
Breedte 218 mm  
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting  
Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko  
Stekerstand gedraaid Nee  
Met klapdeksel Ja  
Met ronde aardingspen Nee  
Met signaallamp Nee  
Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Deksel, deur**

Type deksel Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

**Capaciteit**

Aantal modules 3

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee  
Slagvastheid IK IK05  
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting Nee  
Met functieverlichting Nee

**Identificatie**

Met opdruk Nee

---

**Teksten**

|               |   |
|---------------|---|
| Deur          | Complete behuizing  |
| Bedrading     | Componenten bedraad   |
| Beveiliging   | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging   |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen  |
| Klem          | Met 2-draads Wago-verbindingklem voor bedrading<br>Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingklemmen in de bodem van de behuizing |

---

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |