



47733515



Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 76 mm

Ширина 218 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні

Емність

Кількість модулів 3

Безпека

З посиленним захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка	Повний корпус
Проводка	Вставки наскрізні
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемами
Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так