




47733515



Технічні характеристики

Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номінальна напруга | 250 V       |
| Номінальна напруга | 250 - 250 V |

Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 7011 |
|---------|------|

Розміри

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Висота                                  | 76 mm  |
| Ширина                                  | 218 mm |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 0 mm   |

Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 3 |
|-------------------|---|

Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Ударостійкість IK                 | IK05 |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP55 |

Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Yes |
| Відповідність RoHS | Yes |