Fiche technique du produit
EGN100



EGN100

IP20

Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	230 - 240 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance	
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
Éclairage	
Charge max. avec tubes fluorescent en série	1000 W
Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle	400 VA
Fonctions	
Réserve de marche en années	10 y
Avec synchronisation réseau	Oui
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	1
Equipement	
Précision de marche par jour	0,25 s
Avec programme d'impulsion	Oui
Nombre de canaux	1
Raccordement	
Type de contacts	1x inverseur
Réglages	
Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - +45 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	0.2 - 2.5 mm^2
Section de raccordement en câble rigide	0.2 - 4 mm^2
Textes	
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Dimensions	
Hauteur	90 mm
Largeur	17,80 mm
Profondeur	62,50 mm
Principaux attributs électriques	
Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
Capacité	
Nombre de modules	1
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui