



EGN100



IP20

ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση	230 - 240 V
Όνομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	2300 W
--	--------

Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού σε σειρά	1000 W
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντίσταση	400 VA

Λειτουργίες

Εφεδρεία σε έτη	10 y
Με συγχρονισμό μέσω δικτύου	Ναι
Με συγχρονισμό quartz	Ναι
Αριθμός καναλιών λειτουργίας	1

Εξοπλισμός

Ακρίβεια ανά ημέρα	0,25 s
Με πρόγραμμα παλμού	Ναι
Αριθμός καναλιών	1

Σύνδεση

Είδος επαφών	1x αλλαγή
--------------	-----------

Ρυθμίσεις

Καθημερινό πρόγραμμα	Ναι
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα	Ναι
Ετήσιο πρόγραμμα	Ναι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.2 - 2.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.2 - 4 mm ²

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
Πλάτος	17,80 mm
Βάθος	62,50 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ελάχιστο διάστημα μεταξύ 2 χρόνων εναλλαγής	1 min
---	-------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----