



TYAS624D

Módulo de persianas, 4 salidas, 24V DC, KNX Secure

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible	ETS easy
-------------------------------	-------------

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

Materiales

Colour	Gris claro
--------	------------

Equipo

Con interruptor para interruptor manual	Sí
---	----

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	6 A
Corriente máxima de conmutación	6 A

Tensión

Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.75 - 2.5 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	0.75 - 2.5 mm ²

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----