



TYAS624D

**Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 24Vdc - 4M**

**Caratteristiche tecniche**

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata

ETS  
easy

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX

No

**Installazione, montaggio**

Montaggio su

Guida DIN

**Materiali**

Colore

Grigio chiaro

**Equipaggiamento**

Con interruttore per commutazione manuale

Si

**Corrente**

Corrente nominale

6 A

Max. corrente di commutazione

6 A

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Numero di moduli**

Numero di moduli

4

**Sostenibilità**

Conformità ROHS

Si