



TYAS624D

**Aktor za roletne / žaluzine, 4x24V DC, 4 modula SECURE**

**Tehničke karakteristike**

**Postavke**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Podržani način konfiguracije | ETS<br>easy |
|------------------------------|-------------|

**Povezivost**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Sa bus sistemom KNX radio | Ne |
|---------------------------|----|

**Instalacija, montaža**

|               |          |
|---------------|----------|
| Montiranje na | DIN šina |
|---------------|----------|

**Materijali**

|      |               |
|------|---------------|
| Boja | Svijetlo siva |
|------|---------------|

**Oprema**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Sa mogućnošću ručnog isklopa | Da |
|------------------------------|----|

**Električna struja**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Nazivna struja In                 | 6 A |
| Maks. struja uklapanja/isklapanja | 6 A |

**Napon**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Radni napon preko busa | 21 - 32 V |
| Izlazni napon          | 24 - 24 V |
| Vrsta napajanja        | DC        |

**Uvjeti korištenja**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 45 °C |
|-------------------|------------|

**Veza**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Presjek krutog provodnika   | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 4 |
|-------------|---|

**Snaga**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Nazivna radna snaga pri 230 V AC AC1 | 144 W |
|--------------------------------------|-------|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|