



TYAS624D

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΡΟΛΩΝ 24V PRO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

Εξοπλισμός

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναι
-------------------------------------	-----

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
-------	--------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	6 A
Μέγιστο ρεύμα διακοπής	6 A

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.75 - 2.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.75 - 2.5 mm ²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	4
-------------------	---

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----