



TYAS624D

Технічні характеристики

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

Підключення

Із системою шин KNX радіо	Hi
---------------------------	----

Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка
-----------	-----------

Матеріали

Colour	Світло-сірий
--------	--------------

Обладнання

З вимикачем для ручного перемикаччя	Так
-------------------------------------	-----

Електричний струм

Номінальний струм	6 A
Максимальний комутаційний струм	6 A

Напруга

Робоча напруга шини	21 - 32 V
---------------------	-----------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 2.5 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 2.5 mm ²

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----