



TYAS624C

Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
---	-----

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
Courant de commutation max.	6 A

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----