



TYAS624C

**Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

**Connectivité**

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

**Installation, montage**

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

**Équipement**

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
---	-----

**Matière**

Couleur	Gris clair
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	6 A
Courant de commutation max.	6 A

**Tension**

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre de modules	4
-------------------	---

**Puissance**

Puissance d'emploi à 230 V en AC1	1380 W
-----------------------------------	--------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----