



TYAS624C

### Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 230V~ 6A

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

##### Connectivité

Système bus radio-KNX	No
-----------------------	----

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

##### Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
---------------------------------------------	-----

##### Matières

Couleur	Gris clair
---------	------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
Courant de commutation max.	6 A

##### Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----