



TYAS624C

**Módulo de persianas, 4 salidas, 230V, KNX Secure**

**Características técnicas**

**Configuración**

Modo de configuración posible	ETS easy
-------------------------------	-------------

**Conectividad**

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

**Instalación, montaje**

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

**Materiales**

Colour	Gris claro
--------	------------

**Equipo**

Con interruptor para interruptor manual	Sí
---	----

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	6 A
Corriente máxima de conmutación	6 A

**Tensión**

Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

**Conexión**

Sección transversal de conductor flexible	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Capacidad**

Número de módulos	4
-------------------	---

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Sí
---------------	----