



TYAS624C

Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 230V - 4M

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS
easy

Connettività

Con sistema bus radio KNX

No

Installazione, montaggio

Montaggio su

Guida DIN

Materiali

Colore

Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale

Si

Corrente

Corrente nominale

6 A

Max. corrente di commutazione

6 A

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile

0.75 - 2.5 mm²

Sezione conduttore rigido

0.75 - 2.5 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli

4

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si