



TYAS624C

**Modulo KNX Secure tapparelle e veneziane 4 OUT 6A AC1 230V - 4M**

**Caratteristiche tecniche**

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

**Equipaggiamento**

Con interruttore per commutazione manuale	Si
---	----

**Corrente**

Corrente nominale	6 A
Max. corrente di commutazione	6 A

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Numero di moduli**

Numero di moduli	4
------------------	---

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----