



TYAS624C

Rolluik-/jaloezie-actor 4-voudig, KNX Secure, 230 VAC

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Met schakelaar voor handbediening	Ja
-----------------------------------	----

Stroom / temperatuur

Nominale stroom IN	6 A
Max. schakelstroom	6 A

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Uitgangsspanning	230 - 230 V
Type voeding	AC

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 230 VAC AC1	1380 W
----------------------------------	--------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----