



TYAS624C

Aktor za roletne / žaluzine, 4x230V AC, 4 modula SECURE

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Materijali

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

Oprema

Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da
------------------------------	----

Električna struja

Nazivna struja In	6 A
Maks. struja uklapanja/isklapanja	6 A

Napon

Radni napon preko busa	21 - 32 V
Izlazni napon	230 - 230 V
Vrsta napajanja	AC

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm ²

Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

Snaga

Nazivna radna snaga pri 230 V AC AC1	1380 W
--------------------------------------	--------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----