



TYAS624C

**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΠΟΛΩΝ 230V PRO**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ρυθμίσεις**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης | ETS<br>easy |
|---------------------------------------|-------------|

**Συνδεσιμότητα**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Με ασύρματο σύστημα KNX | Όχι |
|-------------------------|-----|

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

|            |          |
|------------|----------|
| Τοποθέτηση | Ράγα DIN |
|------------|----------|

**Εξοπλισμός**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή | Ναι |
|-------------------------------------|-----|

**Υλικά**

|       |              |
|-------|--------------|
| Χρώμα | Ανοιχτό γκρι |
|-------|--------------|

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Ονομαστικό ρεύμα       | 6 A |
| Μέγιστο ρεύμα διακοπής | 6 A |

**Τάση**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Τάση λειτουργίας μέσω bus | 21 - 32 V |
|---------------------------|-----------|

**Συνθήκες χρήσης**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

**Σύνδεση**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Εύκαμπτος αγωγός διατομής | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Διατομή άκαμπτου αγωγού   | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

**Χωρητικότητα**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 4 |
|-------------------|---|

**Βιωσιμότητα**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|