



TYAS604D

**Schakel-/jaloezie-actor 4/2-voudig, KNX Secure, 16 A C-last**

**Technische karakteristieken**

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

**Connectiviteit**

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

**Afmetingen**

Hoogte	90 mm
Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	4

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

**Uitrusting**

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

**Elektrische Stroom**

Stroomverbruik bus	3 mA
--------------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Vermogen gloeilamp 230 V	2300 - 2300 W
Uitgangsvermogen	2300 W
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	2300 W

**Spanning**

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemsparing	30 V DC via bus
Netspanning via bus	21 - 32 V

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Aansluiting**

Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----