



TYAS610D

### Технічні характеристики

#### Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

#### Підключення

Із системою шин KNX	Так
Із системою шин KNX радіо	Ні

#### Розміри

Висота	90 mm
Глибина	62,5 mm
Кількість модулів за шириною	6

#### Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

#### Матеріали

Colour	Світло-сірий
--------	--------------

#### Обладнання

З вимикачем для ручного перемикаччя	Так
Радіочастотний двосторонній	Ні

#### Електричний струм

Споживання струму шини під час простою	8 mA
--	------

#### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

#### Потужність

Потужність лампи розжарювання 230 В	2300 - 2300 W
Вихідна потужність	2300 W
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	2300 W

#### Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
Системна напруга	30 В DC через шину
Робоча напруга шини	21 - 32 V

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

#### Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

#### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----