



TYAS606D

**Mod. 6 sorties 16A/230V~ charge capacitive**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés

ETS  
easy

**Connectivité**

Avec système de bus EIB/KNX

Oui

Avec système bus radio-KNX

Non

**Dimensions**

Hauteur

90 mm

Profondeur

65 mm

Largeur en modules

4

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Matière**

Couleur

Gris clair

**Equipement**

Avec interrupteur pour commutation manuelle

Oui

Fréquence radio bidirectionnelle

Non

**Courant électrique**

Courant absorbé par bus (repos)

3 mA

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Puissance**

Ampoules à incandescence 230 V

2300 - 2300 W

Puissance de sortie

2300 W

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V

2300 W

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 230 V

Tension d'alimentation du système

30 V DC Via le bus

Tension de service par bus

21 - 32 V

**Sécurité**

Classe de protection (IP)

IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-5 - 45 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui