



TYAS606D

**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 3 ΡΟΛΩΝ PRO 16A C LOAD**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

**Συνδεσιμότητα**

Με σύστημα bus KNX	Ναι
Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι

**Διαστάσεις**

Ύψος	90 mm
Βάθος	65 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	4

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

**Υλικά**

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
-------	--------------

**Εξοπλισμός**

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας	3 mA
------------------------------------------------	------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Ισχύς**

Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V	2300 - 2300 W
Ισχύς εξόδου	2300 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	2300 W

**Τάση**

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	230 - 230 V
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30 V DC μέσω bus
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Σύνδεση**

Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----