



TR131N

Mediakoppelaar KNX, wit

Technische eigenschappen

Spanning

Netspanning via bus	30 - 30 V
---------------------	-----------

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
---------------	--------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy quicklink
--------------------------	--------------------------

Vermogen

Stroomverbruik	4 mA
----------------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Frequentie

Frequentie	868300000 - 868300000 Hz
------------	--------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Aansluiting

Type connector/steker bussysteem	Aansluitklem
Type connector/steker	Drukknopschakelaar
Aansluitdoorsnede ingangen soepele aders	0,5 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met massieve aders	0,5 - 2,5 mm ²

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----