

Fusibles à zone partielle MT 10/24kV 2A 442/56 usage extérieur standard 80N

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	10000 - 24000 V
------------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	2 A
-------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui