



HF1E316DEGH-MTS_G

Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 1600A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy, HC/HC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1600 A
Pouvoir de coupure ultime I _{cu} sous 400V AC selon IEC 60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure nominal I _{cs} sous 230V AC selon IEC 60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure nominal I _{cs} sous 400V AC selon IEC 60947-2	55 kA

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	30000
---	-------

Equipement

Nombre contact auxiliaire inverseur	3
-------------------------------------	---

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Valeur de résistance

Résistance interne	50 μΩ
--------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	3P3D

Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous I _N	358,60 W
---	----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----