



XVR107S

witty one 1x11kW 3P T2S

Características técnicas

Potência

Potência por ponto de carregamento	11 kW
Potência de carregamento	0,1 - 11 kW

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Power supply

Número de fases da alimentação	3
--------------------------------	---

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Conectividade

Número de pontos de carregamento	1
----------------------------------	---

Funções

Com gestão de carga	Não
---------------------	-----

Equipamento

Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim

Ligações

Tipo de conector/ficha	Tipo 2S
------------------------	---------

Dimensões

Dimensões	370 x 250 mm
Altura	370 mm
Largura	250 mm
Profundidade	150 mm

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
----------	--------------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK10

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
------------------------------	-------------

Tensão

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

Materiais

Material	Plástico
----------	----------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

