



XVR111C

Laddbox witty one 1x11kW fast kabel 6.5m. Två fack för utbyggnadskort. Svart

#### Tekniska egenskaper

##### Ström

Effekt per laddningspunkt	11 kW
Ansluten last	0,1 - 11 kW

##### Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	3
------------------------------------	---

##### Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

##### Anslutning

Antal laddpunkter	1
-------------------	---

##### Funktioner

Med lasthantering	Nej
-------------------	-----

##### Utrustning

Antal uttag i hus	0
Med krets brytare	Nej
Med nödöppning vid strömavbrott	Ja

##### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Typ 2
---------------------------	-------

##### Dimensioner

Dimensioner	370 x 250 mm
Höjd	370 mm
Bredd	250 mm
Djup	150 mm

##### Installation, montering

Montering	Väggmontering
-----------	---------------

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK10

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 50 °C
------------------	-------------

##### Spänning

Märkspänning	230 - 400 V
--------------	-------------

##### Material

Material	Plast
----------	-------

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

