




WAD7300WM



### Cornice di finitura 3-posti, C.1, bianco opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di bande  | 3 |
| Numero di moduli | 0 |

##### Materiali

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Bianco                  |
| Codice RAL                                                      | 9016                    |
| finitura superficiale                                           | Opaco                   |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 50 %                    |
| Trattamento                                                     | Non trattato            |

##### Serie

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 81,5 mm  |
| Larghezza  | 223,5 mm |
| Profondità | 10 mm    |

##### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Protezione

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20                                        |
| Utilizzabile in classe IP superiore     | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05                                        |

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Testo

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione ad incasso |
| Etichettatura     | Senza campo di scrittura     |

##### Sostenibilità

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Senza alogeni                | Sì     |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì     |
| Conformità ROHS              | Sì     |
| Cradle to Cradle Certified®  | Bronze |