



WAD9300ESV



Cornice di finitura 3-posti verticale, C.8, inox op, metallo spazzolato

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di bande | 3 |
| Numero di moduli | 0 |

Materiali

| | |
|---|--------------|
| Colore | Acciaio inox |
| Codice RAL | 9022 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Acciaio inox |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 50,00 % |
| Trattamento | Spazzolato |

Serie

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 88 mm |
| Larghezza | 230 mm |
| Profondità | 10 mm |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio/collegamento | Verticale |

Protezione

| | |
|---|---|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Utilizzabile in classe IP superiore | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

Testo

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione ad incasso |
| Etichettatura | Senza campo di scrittura |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |

Illustrazioni | Disegni

