



WAD7300TA



Cornice di finitura 3-posti, C.1, titanio metallizzato

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di bande | 3 |
| Numero di moduli | 0 |

Materiali

| | |
|---|-------------------------|
| Colore | Titanio |
| Codice RAL | 9006 |
| finitura superficiale | Metallizzato |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 50,00 % |
| Trattamento | Verniciato |

Serie

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 81,5 mm |
| Larghezza | 223,5 mm |
| Profondità | 10 mm |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale Verticale |

Protezione

| | |
|---|---|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Utilizzabile in classe IP superiore | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

Testo

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione ad incasso |
| Etichettatura | Senza campo di scrittura |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |

Illustrazioni | Disegni

