



XVA630

3-fazno brojilo za witty punjače za dinamičku modulaciju

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Bus sistem	MODBUS
Tip pola	3P+N

Električna struja

Nazivna struja I _n	80 A
-------------------------------	------

Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

Povezivost

Vrsta veze	Direktna veza
------------	---------------

Dimenzije

Visina	92 mm
Širina	72 mm
Dubina	60 mm

Oprema

Vrsta generatora impulsa	Optički
--------------------------	---------

Veza

Presjek mjernog ulaza	33 - 33 mm ²
Presjek izlaza za mjerenje	33 - 33 mm ²
Vrsta priključka/utikača Bus sistem	Bus klemna

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	2 - 2 Nm
Montiranje na	DIN šina

Mehaničke karakteristike

Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

Mjerenje

Sistem mjerenja	Direktno mjerenje
Vrsta mjernog instrumenta	Elektronički
Raspon mjerenja struje	0,25 - 80,0 A
Raspon mjerenja napona Ph-N	92 - 276 V
Raspon mjerenja frekvencije	45 - 65 Hz

Funkcije

Tip tarife	T1...T2 (230V AC)/T1...T8 MODBUS
Kalibrirano je	Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-25 - 70 °C

Snaga

Potrošnja energije (VA)	2 VA
Rasipanje snage pri I _N	0,60 W

Električna struja

Maksimalno mjerenje struje kruga	80 A
----------------------------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da